

Montageanleitung

Mounting instruction

H0 Fachwerk-Stahlbrücke, eingleisig


H0 Framework steel girder bridge, single track

DE

1. Wichtige Hinweise	1
2. Inhalt	2
3. Aufbau mit Oberleitung	2
4. Montage	3

EN

1. Important information	1
2. Contents	2
3. Construction with catenary	2
4. Mounting	3



Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie auf der kibri-Homepage unter der Artikelnummer.
You will find the latest version of the manual on the kibri website using the item-No.

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.
Subject to change without prior notice. No liability for mistakes and printing errors.



Viessmann Modelltechnik GmbH
Bahnhofstraße 2a
D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen
info@viessmann-modell.com
+49 6452 9340-0
www.viessmann-modell.de

**Schwierigkeitsgrad
der Bausätze:**
Level of difficulty:



Made in Europe

88946
Stand 05/sw
08/2021
SzT

DE

1. Wichtige Hinweise

Bitte halten Sie beim Zusammenbau unbedingt die Reihenfolge der Bauabschnitte ein!

Sicherheitshinweise



Vorsicht

Verletzungsgefahr!

Aufgrund der detaillierten Abbildung des Originals bzw. der vorgesehenen Verwendung kann das Produkt Spitzen, Kanten und abbruchgefährdete Teile aufweisen. Für die Montage sind Werkzeuge nötig.

Montage des Bausatzes

Die beim jeweiligen Montageschritt benötigten Teile trennen Sie bitte mit einem Seitenschneider bzw. Modellbaumesser vorsichtig vom Spritzbaum ab und entgraten die Ränder.

Da Spritzlinge für mehrere Artikel verwendet werden, kann es sein, dass bei diesem Bausatz einige Teile übrig bleiben.

Dieser Bausatz wurde sorgfältig geprüft und verpackt. Sollte es trotzdem einmal vorkommen, dass ein Teil fehlt, fordern Sie dieses bitte per E-Mail oder per Post bei uns an. Bitte nennen Sie uns die Bezeichnung und Artikel-Nummer des Bausatzes sowie Spritzling- und Teile-Nr. Diese Angaben finden Sie in der Montageanleitung. Sie erhalten dann umgehend von uns Ersatz.

Passenden Kleber für die Bausätze finden Sie im kibri Sortiment.

EN

1. Important information

Please observe the correct sequence when assembling the parts to sub-assemblies and to the completed product!

Safety information



Caution:

Risk of injury!

Due to the finely detailed reproduction of the original and the intended use, this product may have sharp points or edges as well as parts that may easily break off. Some tools are required for assembly.

Assembly

Carefully separate the parts required for the respective assembly phase with a side cutter or a sharp utility knife from the injection-moulded sprue and deflash the edges.

Since some sprues are used for several different products it is quite possibly that some parts may not be needed for this particular product.

The contents of this kit have been carefully checked against the parts list. However, should a part be missing please contact us by e-mail or by sending a letter. Please state the precise product description and the item-No. as well as the No. of the sprue and the specific part that is missing. You will find all necessary information in this manual. We will promptly supply the missing parts.

You will find suitable glue for the kits in the kibri product range.

2. Inhalt

Kontrollieren Sie nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- Anleitung

Spr.-Nr.	Teile-Nr.	Stück
A695	1	1
A698	7	4
F80	8	2
J69	7	1
J70	8	1
J71	12	2

2. Contents

Check the contents of the package for completeness after unpacking:

- Manual

Bei dieser Brücke können folgende Gleissysteme verwendet werden:

The following track systems can be used with this bridge:

Märklin K-Gleis, Märklin C-Gleis, Kato Unitrack H0, Peco Streamline83, Roco LINE, Roco geoLINE, Shinohara H0 Code 83, Tillig Elite H0, Trix C-Gleis, Peco Finescale H0, Shinohara H0 Code 70, Fleischmann Profi-Gleis, Hornby, Mehano Hobbygleis, Peco Setrack H0, Peco Streamline H0, Piko A-Gleis, Roco 2,5 mm, Shinohara H0 Code 100, Tillig Standard.



Hochauflösende Druckvorlagen für Beschriftungen und Beschilderungen finden Sie auf unserer Homepage www.kibri.de im Download Center. Die Dekobögen lassen sich auf einem handelsüblichen Farbdrucker ausdrucken. Für den jeweiligen Druckertyp (Tintenstrahl oder Laser) geeignetes Papier bzw. Folie gibt es im Schreibwarenfachhandel. Ideal sind selbstklebende, glatte Papiere oder Folien mit geringer Materialstärke.

Ausdrucken – ausschneiden – aufkleben – fertig!

dekoboege.kibri.de


Kataloge von Viessmann und kibri/Vollmer können auch bequem über das Internet angefordert werden. Folgen Sie dazu einfach diesem Link bzw. scannen Sie den QR-Code.

Catalogues by Viessmann and kibri/Vollmer can be ordered alternatively via internet. Please follow the link or use QR-code.

katalogversand.kibri.de



3. Aufbau mit Oberleitung
Construction with catenary



Beim Aufbau mit Oberleitung bitte beachten!
Please take note: For construction with catenary

Laufsteg **A698** und Brückenbett **A695** müssen beim Einbau der Oberleitungsmasten-Konsole Art. **39754** entsprechend abgeschnitten werden.

The section **A698** and bridge bedding **A695** must be cut out when constructing the catenary console item **39754**.




- › Empfohlener Oberleitungsmast:
Viessmann Art. 4110 H0 Streckenmast
- › Empfohlener Fahrdrabt:
Viessmann Art. 4143, L 360 mm

- › Recommended catenary mast:
Viessmann item 4110 H0 Standard mast
- › Recommended catenary wire:
Viessmann item 4143, L 360 mm

Bei Verwendung von Märklin C- oder Roco geoLINE-Gleisen empfehlen wir den Mastfuß **Viessmann** Art. 4189.

For use with Märklin C- or Roco geoLINE tracks, the **Viessmann** item 4189 mast socket can be used.

Universeller Einsatz mit allen Gleissystemen
Universal application with all track systems



Universal-Fahrdrähte
Universal catenary wires

Artikel	für Mastabstand	Verpackungseinheit
4150	140 – 160 mm	5 Stück
4151	160 – 190 mm	5 Stück
4152	190 – 210 mm	5 Stück
4153	210 – 240 mm	3 Stück
4154	240 – 270 mm	3 Stück
4155	270 – 300 mm	3 Stück
4156	300 – 360 mm	3 Stück
4157	330 – 360 mm	3 Stück
4158	360 – 400 mm	3 Stück
4159	400 – 500 mm	3 Stück


Welcher Fahrdrabt für welches Gleis?
Which catenary wire for which track?

Fertige Fahrdrähte
Finished catenary wires

Hersteller	System	Gleismitten- radius	Fahrdrabtlänge	Artikel	Verpackungs- einheit
Fleischmann	Modell-Gleis	357,0 mm	140,0 mm	4134	5 Stück
	Modell-Gleis	415,0 mm	163,5 mm	4137	
	Profi-Gleis	356,5 mm	140,0 mm	4134	
	Profi-Gleis	420,0 mm	165,5 mm	4138	
	Profi-Gleis	483,5 mm	190,0 mm	4142	
Märklin	C-Gleis	360,0 mm	142,0 mm	4133	5 Stück
	C-Gleis	437,5 mm	172,5 mm	4132	
	K-Gleis	360,0 mm	142,0 mm	4133	
	K-Gleis	424,6 mm	167,5 mm	4140	
	M-Gleis	360,0 mm	142,0 mm	4133	
	M-Gleis	437,4 mm	172,5 mm	4132	
Roco LINE + Roco geoLINE		358,0 mm	140,0 mm	4134	5 Stück
		419,5 mm	165,5 mm	4138	
		434,5 mm	172,5 mm	4132	
		481,2 mm	190,0 mm	4142	
Tillig	H0-Elite	366,0 mm	144,0 mm	4136	5 Stück
		425,0 mm	167,5 mm	4140	
Alle Systeme			360,0 mm	4143	3 Stück

88946/39707


4. Montage
Mounting




Bei Verwendung der Universal-Brückenköpfe Art. 39750 in Verbindung mit den Mittelpfeilern Art. 39751 / 39753.

For construction with universal bridge piers item 39750 in connection with centre pillars item 39751 / 39753.


Art./Item 39750



Alternativer Aufbau Alternative mounting



Alternativer Aufbau Alternative mounting




Die geniale Aufbau­lösung!

Gleiche sowie unterschiedliche Brücken in Verbindung mit dem Universal-Brückenkopf Art. 39750 und Universal Brücken-Mittelpfeiler Art. 39752 sind wahlweise hintereinander aufbau- und austauschbar, **bei durchgehender Fahrbahn**. Fahrbahnhöhe variabel von 6,8 cm bis 18,5 cm.

The brilliant construction solution!

Identical as well as different bridges in connection with universal bridgehead item 39750 and Universal bridge central pier item 39752 can be built up one behind the other and they are interchangeable **at the same height of the road**. Height of the road variable of 6,8 cm to 18,5 cm.




Zur weiteren Ausgestaltung empfehlen wir folgende Artikel:

We recommend the use of following articles to enhance the appearance of the model:

Art. 39750

H0 Universal-Brückenköpfe gemauert, 2 Stück


H0 Universal brick-built bridge piers, 2 pieces



Art. 39752

H0 Universal Brücken-Mittelpfeiler gemauert

H0 Universal brick-built bridge centre pillar, height variable




Anwendungsbeispiele Application examples



Art. 39751

H0 Gemauerter Viadukt-Mittelpfeiler mit Betonsockel, 2 Stück

H0 Brick-built centre pillar with concrete base, 2 pieces



Höhe variabel
Height variable
(10 cm, 12,3 cm, 14 cm)




Art. 39753

H0 Stahl-Viadukt-Mittelpfeiler

H0 Steel viaduct centre pillar

Passend zu den Brücken
Matching bridges
Art. 39703/39707



Höhe 14 cm
Height 14 cm



Art. 38623

H0 Schallschutzwand

Länge ca. 106 cm
Höhe 1 – 3 cm variabel
H0 Sound protection wall
Variable length and height.
Maximum length 106 cm.



Art. 39754

H0 Konsolenträger mit Geländer für Oberleitungsmasten

H0 Catenary supports with hand rail for catenary masts

